

产品一览

- 镜反射式传感器
- 7,5 m
- 脉冲PinPoint LED
- 推挽
- 自学习：外部
- M12接头 · 4针
- -25 ... 60 °C
- IP 68/69K & proTect+



图片与实际产品相似



技术数据

基本参数

类型	镜反射式传感器
特殊型号	防冲洗设计
光源	脉冲PinPoint LED
实际感应范围 Sb	7,5 m
额定感应范围 Sn	8 m
偏振滤光镜	是
指示灯	黄色LED
上电指示灯	绿色LED
灵敏度调节	自学习：外部
波长	630 nm
交互影响抑制	是
光轴校准	< 1°
认证 / 证书	Ecolab

电气参数

响应时间 / 释放时间	< 0,49 ms
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	40 mA

电气参数

典型电流消耗	30 mA
压降 Vd	< 3 VDC
输出功能	亮通 / 暗通 功能
输出电路	推挽
输出电流	< 100 mA
短路保护	是
反极性保护	是

机械参数

宽度 / 直径	20,2 mm
高度 / 长度	47,2 mm
深度	37,7 mm
类型	矩形
外壳材质	不锈钢 1.4404 (V4A)
前端光学元件	PMMA
连接方式	M12接头 · 4针

环境条件

工作温度	-25 ... +60 °C
防护等级	IP 68/69K & proTect+

备注

- Magnetic Teach
- Retro series 14

