

产品要点

- 光栅
- 60 ... 1000 mm
- 脉冲PinPoint LED
- 推挽
- 自学习和IO-Link
- 电缆 · 4针 · 2 m
- -25 ... 60 °C
- IP 68/69K & proTect+



图片与实际产品类似



技术数据

基本参数

类型	光栅
特殊型号	卫生型设计
版本	透明物体检测
背景位置 Sde	60 ... 1000 mm
感应范围 Sa	100%...85% Sde
最低信号衰减强度	10% / 20% / 30%
上电指示灯	绿色LED
指示灯	黄色LED
感应距离调节	自学习和IO-Link
交互影响抑制	是
光轴校准	< 1°
认证 / 证书	Ecolab 改编自EHEDG

光源

光源	脉冲PinPoint LED
波长	630 nm

电气参数

响应时间 / 释放时间	0,25 ... 0,6 ms
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC

电气参数

最大电流消耗 (无负载)	40 mA
典型电流消耗	30 mA
压降 Vd	< 3 VDC
输出功能	亮通/暗通
输出电路	推挽式
输出电流	100 mA
短路保护	是
反极性保护	是

机械参数

宽度 / 直径	20,2 mm
高度 / 长度	47,7 mm
深度	36,4 mm
类型	矩形
外壳材质	不锈钢 1.4404 (V4A)
前端光学元件	PMMA
连接方式	2米直接出线 · 4针

环境条件


防护等级	IP 68/69K 和 proTect+
工作温度	-25 ... +60 °C

2024-08-20 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。


备注

- 铁磁性工具触碰自学习
- IO-Link V1.1：过滤功能、qTeach锁定可调
- 信号衰减强度可调
- 响应时间 / 释放时间：取决于信号强度。

尺寸图



接线图



典型光束特性

